


# MEETINSTRUCTIE EASY FIT (BB24M)

Gebruik voor het opmeten van dit model de speciale meethoek en onderstaande meetinstructie.

## 1. Controleer met de meethoek of het raam geschikt is voor Easy fit (BB24M)

Plaats de meethoek in een hoek van het raam en controleer of de breedte van de rode lip op het kozijn past, zoals aangegeven op onderstaande tekeningen.



- **Past de rode lip volledig op het kozijn?**

Dan is er voldoende ruimte om de staalstrip te plakken en is Easy fit geschikt voor je raam.

- **Past de rode lip niet volledig op het kozijn?**

Dan is er onvoldoende ruimte om de staalstrip te plakken en is Easy fit helaas niet geschikt voor je raam.

## 2. Opmeten raam

Plaats de meethoek in een hoek van het raam en markeer de de hoeken zo dicht mogelijk langs het profiel. Herhaal dit voor alle hoeken. Meet de breedte (X) en de hoogte (Y) in mm, zoals aangegeven op onderstaande tekeningen. Noteer deze maten en geef deze maten door als blijvende maten.

